

**HOLEX****Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,30 mm, Ø spazzole D1×larghezza utile L1: 40X10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	574050 40X10
GTIN	4067263906995
Classe articolo	57H

**Descrizione****Esecuzione:**

Qualità di filo speciale ondulato, Ø codolo 6 mm.

**Uso:**

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

**Descrizione tecnica**

Larghezza utile L <sub>1</sub>	10 mm
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	40 mm
Numero massimo giri	18000 min <sup>-1</sup>
Lunghezza utile H <sub>1</sub>	9 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Spessore setole	0,3 mm

Materiale guarnizione	filo in acciaio
Trecce	ondulata
Tipo di prodotto	Spazzola circolare