


**HOLEX****Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,20 mm, Ø spazzole D1×larghezza utile L1: 50X15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	574150 50X15
GTIN	4067263907060
Classe articolo	57H

**Descrizione****Esecuzione:**

Qualità di filo speciale ondulato, Ø codolo 6 mm.

**Uso:**

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

**Descrizione tecnica**

Numero massimo giri	15000 min <sup>-1</sup>
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	50 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Spessore setole	0,2 mm
Larghezza utile L <sub>1</sub>	15 mm
Lunghezza utile H <sub>1</sub>	12 mm

Materiale guarnizione	filo in acciaio
Trecce	ondulata
Tipo di prodotto	Spazzola circolare