

**HOLEX****Spazzola circolare con gambo filo in acciaio, ottonato 0,25 mm, Ø spazzole D1×larghezza utile L1: 50X10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	574325 50X10
GTIN	4067263907107
Classe articolo	57H

**Descrizione****Esecuzione:**

Qualità di filo speciale ondulato, Ø **codolo 6 mm**.

Il filo in acciaio ad alta resistenza è rivestito con uno strato sottile di ottone.

**Uso:**

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

**Descrizione tecnica**

Numero massimo giri	15000 min <sup>-1</sup>
Spessore setole	0,25 mm
Larghezza utile L <sub>1</sub>	10 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	50 mm

Lunghezza utile H <sub>1</sub>	12 mm
Materiale guarnizione	Filo in acciaio, ottonato
Trecce	ondulata
Tipo di prodotto	Spazzola circolare