

Spazzola circolare con gambo filo in INOX 0,20 mm, Ø spazzole D1×larghezza utile L1: 30X6mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	574253 30X6
GTIN	4067263934745
Classe articolo	57H

Descrizione**Esecuzione:**

Qualità di filo speciale ondulato, Ø codolo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

Descrizione tecnica

Ø Spazzola D ₁	30 mm
Spessore setole	0,2 mm
Larghezza utile L ₁	6 mm
Numero massimo giri	20000 min ⁻¹
Lunghezza utile H ₁	6 mm
Ø Codolo D _s	6 mm

Materiale guarnizione	filo INOX
Trecce	ondulata
Tipo di prodotto	Spazzola circolare