


**HOLEX**

**Spazzola circolare con gambo filo in INOX 0,30 mm, Ø spazzole D1×larghezza utile L1: 70X16mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	574225 70X16
GTIN	4067263934721
Classe articolo	57H

## Descrizione

### Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, Ø **codolo 6 mm.**

### Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

## Descrizione tecnica

Numero massimo giri	15000 min <sup>-1</sup>
Spessore setole	0,3 mm
Larghezza utile L <sub>1</sub>	13 mm
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	70 mm
Lunghezza utile H <sub>1</sub>	19 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm

Materiale guarnizione	filo INOX
Trecce	ondulata
Tipo di prodotto	Spazzola circolare