



Set da officina, Numero degli utensili: 36



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	955018 36
GTIN	4067263934950
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per:

Carrelli portautensili GARANT per officina con cassette a estrazione totale e un passo da **20 G** x **16 G** o 500 x 400 mm (larghezza x profondità).

Carrello per officina n. art. 914520 – 914582.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955018: 1 pz.

Chiavi combinate HOLEX n. art. 613950 Dim. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.

Cricchetto reversibile HOLEX 1/2 pollice n. art. 640190 Dim. 1/2: 1 pz.

Prolunga HOLEX da 1/2 pollice n. art. 641020 Dim. 125; 250: cad. 1 pz.

Impugnatura a T HOLEX da 1/2 pollice n. art. 641320 Dim. 295: 1 pz.

Snodo cardanico HOLEX da 1/2 pollice n. art. 641620 Dim. 1/2: 1 pz.

Bussola poligonale HOLEX da 1/2 pollici n. art. 642120 Dim. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: cad. 1 pz.

Bussola poligonale HOLEX lunga da 1/2 pollici n. art. 642520 Dim. 17, 19, 21: cad. 1 pz.

Giravite per viti con intaglio di HOLEX n. art. 660701 Dim. 3,5; 5,5: cad. 1 pz.

Giravite corto per viti con intaglio di HOLEX n. art. 664201 Dim. 5,5: 1 pz.

Giravite HOLEX per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668401 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.

Giravite HOLEX corto per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668471 Dim. 2: 1 pz.

Pinza universale in vanadio HOLEX n. art. 703000 Dim. 180: 1 pz.

Pinza regolabile HOLEX n. art. 706151 Dim. 250: 1 pz.

Martello da fabbro HOLEX n. art. 750125 Dim. 300: 1 pz.

Descrizione tecnica

Profondità	400 mm
Superficie utile dei cassettei in G	20×16
Profondità in G	16
Larghezza	500 mm
Larghezza in G	20
Esecuzione	per cassettei dei carrelli per officina
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Per l'arredamento industriale	Carrelli portautensili per officina
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Chiave combinata Apertura 10 mm	613950 10
Chiave combinata Apertura 13 mm	613950 13
Chiave combinata Apertura 16 mm	613950 16
Chiave combinata Apertura 17 mm	613950 17
Chiave combinata Apertura 18 mm	613950 18
Chiave combinata Apertura 19 mm	613950 19
Chiave combinata Apertura 5,5 mm	613950 5,5
Chiave combinata Apertura 7 mm	613950 7
Chiave combinata Apertura 8 mm	613950 8
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640190 1/2

Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 125 mm	641020 125
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 250 mm	641020 250
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641320 295
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641620 1/2
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642120 13
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642120 14
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642120 15
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642120 16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642120 17
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642120 18
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642120 19
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642120 21
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642120 22
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642120 24
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642520 17
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642520 19
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642520 21
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 3,5 mm	660701 3,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 5,5 mm	660701 5,5
Giravite per viti con intaglio, corto Larghezza delle punte b 5,5 mm	664201 5,5
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 1	668401 1
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 2	668401 2
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, corto Dim. dell'impronta a croce 2	668471 2
Pinza universale al vanadio, lucidata Lunghezza complessiva 180 mm	703000 180

Pinza regolabile con rivestimento in plastica Lunghezza complessiva 250 mm	706151 250
Martello per meccanica Peso senza manico 300 g	750125 300
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 955018	952001 955018