

**Set da officina, Numero degli utensili: 23****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 955015 23 |
| GTIN | 2050002075467 |
| Classe articolo | 91A |

Descrizione**Esecuzione:**

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per:

Carrello per officina n. art. 914520 – 914582.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955015: 1 pz.

Calibro a corsoio HOLEX n. art. 410200 Dim. 150: 1 pz.

Flessometro HOLEX n. art. 462010 Dim. 3: 1 pz.

Livella a bolla HOLEX in alluminio n. art. 467435 Dim. 300: 1 pz.

Chiavi combinate HOLEX n. art. 613950 Dim. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.

Giravite per viti con intaglio di HOLEX n. art. 660701 Dim. 3,5; 5,5; 7: cad. 1 pz.

Giravite HOLEX per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668401 Dim. 1; 2; 3: cad. 1 pz.

Pinza universale in vanadio HOLEX n. art. 703000 Dim. 180: 1 pz.

Pinza regolabile HOLEX n. art. 706151 Dim. 250: 1 pz.

Pinza a becchi mezzotondi HOLEX piegata n. art. 713600 Dim. 200: 1 pz.

Tronchese a tagliente laterale HOLEX n. art. 725250 Dim. 160: 1 pz.

Coltello multiuso HOLEX n. art. 845039 Dim. 160: 1 pz.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------------------------|
| Larghezza | 500 mm |
| Profondità in G | 16 |
| Larghezza in G | 20 |
| Profondità | 400 mm |
| Numero degli utensili | 23 |
| Superficie utile dei cassetti in G | 20×16 |
| Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm |
| Per l'arredamento industriale | Carrelli portautensili per officina |
| Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |

Accessori

| | |
|---|---------------|
| Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 955015 | 952001 955015 |
| Calibri a corsoio Nonio 1/20 Intervallo di misurazione 150 mm | 410200 150 |
| Flessometro Lunghezza del nastro 3 m | 462010 3 |
| Livella a bolla in alluminio Lunghezza 300 mm | 467435 300 |
| Chiave combinata Apertura 10 mm | 613950 10 |
| Chiave combinata Apertura 13 mm | 613950 13 |
| Chiave combinata Apertura 16 mm | 613950 16 |
| Chiave combinata Apertura 17 mm | 613950 17 |
| Chiave combinata Apertura 18 mm | 613950 18 |
| Chiave combinata Apertura 19 mm | 613950 19 |
| Chiave combinata Apertura 5,5 mm | 613950 5,5 |
| Chiave combinata Apertura 7 mm | 613950 7 |
| Chiave combinata Apertura 8 mm | 613950 8 |
| Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 3,5 mm | 660701 3,5 |

| | |
|--|------------|
| Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 5,5 mm | 660701 5,5 |
| Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta Larghezza delle punte b 7 mm | 660701 7 |
| Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 1 | 668401 1 |
| Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 2 | 668401 2 |
| Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 3 | 668401 3 |
| Pinza universale al vanadio, lucidata Lunghezza complessiva 180 mm | 703000 180 |
| Pinza regolabile con rivestimento in plastica Lunghezza complessiva 250 mm | 706151 250 |
| Pinza a becchi mezzotondi piegati, lucidata Lunghezza complessiva 200 mm | 713600 200 |
| Tronchesea tagliente laterale lucidato Lunghezza complessiva 160 mm | 725250 160 |
| Coltello multiuso con impugnatura in zinco pressofuso 18 mm Lunghezza complessiva 160 mm | 845039 160 |