



## Assortimento di utensili "Robust45 Move" per meccanica 90 pezzi, Numero di utensili: 90



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	680108 90
GTIN	4003773086239
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Ampio assortimento di utensili con un totale di 90 prodotti di marca, di cui 12 di KNIPEX, in una valigetta portautensili di alta qualità. Con carrello e impugnatura telescopica.

Valigetta in polipropilene per le condizioni d'uso più difficili: resistente alla polvere, impermeabile e termostabile.

#### Contenuto:

Tronchese con tagliente laterale: 1 pz. Lunghezza 160 mm

Tronchese con tagliente laterale ad impulso: 1 pz. Lunghezza 200 mm

Tronchesi compatti CoBolt®: 1 pz. n. art. 731752 Dim. 200

Chiave multifunzione TwinKey®: 1 pz. n. art. 623550

Pinza a becchi mezzotondi con tagliente e ganasce diritte: 1 pz.

Pinza a becchi mezzotondi con tagliente e ganasce piegate: 1 pz.

Tronchesi a tagliente laterale per elettronica Super Knips®: 1 pz. n. art. 726620 Dim. 140

Pinza regolabile Cobra®: 1 pz. n. art. 705800 Dim. 250

Chiave regolabile 300mm: 1 pz. n. art. 813702 Dim. 250

Utensile spelacavi a molla universale ErgoStrip®: 1 pz. n. art. 728091 Dim. 8-13

Coltello spelafili richiudibile: 1 pz. n. art. 844610 Dim. 1

Livella a bolla: 1 pz. Lunghezza 220 mm

Kit con cricchetto Zyklop Metal, 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 630295 Dim. S (28 pezzi)  
 Set di chiavi maschio piegate esagonali con testa sferoidale con supporto: 1 pz. 1,5 – 10 mm, 9 pezzi  
 Set di chiavi combinate con supporto: 1 pz. 6-19 mm, 12 pezzi  
 Bulini automatici: 1 pz. 60N - 130N  
 Cacciaspine: 1 pz., Ø 3-10 mm, 6 pezzi  
 Metro pieghevole in legno: 1 pz. lunghezza 2 m  
 Martello per meccanica: 1 pz. Dim. 300 g  
 Giravite per viti Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668260 Dim. 1; 2; 3  
 Giravite con impronta a croce Pozidriv: cad. 1 pz. n. art. 668270 Dim. 1; 2; 3  
 Giravite per viti con intaglio: cad. 1 pz. n. art. 662200 Dim. 3,5; 4  
 Giravite per viti con intaglio e con cappuccio a percussione: cad. 1 pz. n. art. 660300 Dim. 5,5; 7; 9  
 Giravite per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. n. art. 625500 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30  
 Giravite per elettronica per viti Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668800 Dim. 00; 0  
 Giravite per elettronica per viti con intaglio: cad. 1 pz. n. art. 664600 Dim. 1,5; 2,5  
 Valigetta portautensili: 1 pz. "Robust45 Move"

**Nota:**

**La consegna prevede che l'utensile ordinato sia inserito all'interno di una valigetta portautensili.**

## Descrizione tecnica

Tipo di prodotto

Set di utensili

## Accessori

Tronchese compatto CoBolt® con rientranza dei taglienti Lunghezza complessiva 200 mm	731752 200
Chiave multifunzione TwinKey®	623550
Tronchese a tagliente laterale per elettronica Super Knips® Lunghezza complessiva 140 mm	726620 140
Pinza regolabile Cobra® bonderizzata Lunghezza complessiva 250 mm	705800 250
Chiavi regolabili Lunghezza complessiva 250 mm	813702 250
Utensile spelacavi a molla universale ErgoStrip® Per Ø Cavo 8-13 mm	728091 8-13
Coltello a serramanico per elettricisti Modello 1	844610 1

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 28 pezzi Modello S	630295 S
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con lama in tondino di acciaio Dim. dell'impronta a croce 1	668260 1
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con lama in tondino di acciaio Dim. dell'impronta a croce 2	668260 2
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con lama in tondino di acciaio Dim. dell'impronta a croce 3	668260 3
Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con lama in tondino di acciaio Dim. dell'impronta a croce 1	668270 1
Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con lama in tondino di acciaio Dim. dell'impronta a croce 2	668270 2
Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con lama in tondino di acciaio Dim. dell'impronta a croce 3	668270 3
Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 3,5 mm	662200 3,5
Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 4 mm	662200 4
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 5,5 mm	660300 5,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 7 mm	660300 7
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 9 mm	660300 9
Giraviti per viti con impronta Torx® Impronta Torx® TX10	625500 TX10
Giraviti per viti con impronta Torx® Impronta Torx® TX15	625500 TX15
Giraviti per viti con impronta Torx® Impronta Torx® TX20	625500 TX20
Giraviti per viti con impronta Torx® Impronta Torx® TX25	625500 TX25
Giraviti per viti con impronta Torx® Impronta Torx® TX30	625500 TX30
Cacciavite per elettronica, per viti con impronta a croce Phillips Kraftform Micro Dim. dell'impronta a croce 0	668800 0
Cacciavite per elettronica, per viti con impronta a croce Phillips Kraftform Micro Dim. dell'impronta a croce 00	668800 00
	664600 1,5

Giravite per elettronica per viti con intaglioKraftform Micro  
Larghezza delle punte b 1,5 mm

Giravite per elettronica per viti con intaglioKraftform Micro  
Larghezza delle punte b 2,5 mm

664600 2,5