

mimatic
Tool Systems
Lame per seghe PolySAW-G Larghezza ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 80mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218222 80
GTIN	2050001736994
Classe articolo	29C

Descrizione
Esecuzione:

Per tagliare, segare e fessurare.
 PolySAW-G consente di lavorare fino al fondo.

Nota:

Valori indicativi per a_e max.

Descrizione tecnica

Ø D	80 mm
Tipo portautensili base	19/30
Profondità fresatura $a_{e \max}$ per taglio	25 mm
Larghezza inserto E	6 mm
Numero taglienti Z	24
Codolo	a manicotto
Rivestimento	TiAlN

Avanzamento f_z	0,02 mm
Materiale	HMI
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

Accessori

Portautensili base PolySAWa manicotto Modello 19/30	218210 19/30
Portalamacodolo Weldon Modello 19/30	218205 19/30