

Yale

Paranco a ingranaggi cilindrici Yalelift 360°, Portata: 5t



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086025 5
GTIN	4025092941136
Classe articolo	08X

Descrizione

Esecuzione:

Il sovraccarico di ogni paranco a ingranaggi cilindrici viene controllato in fabbrica e fornito con un manuale d'uso e con un certificato di collaudo.

La guida per catene, manuale e ruotabile di 360° consente l'azionamento da qualsiasi posizione. Realizzata per l'impiego nell'industria pesante. Soddisfa le più recenti norme di sicurezza europee. L'utilizzatore non è più obbligato a lavorare nella zona di pericolo del carico.

Nota:

Portata fino a 20 t, raccogli catena e dispositivo antisovraccarico su richiesta.

Esecuzione con telaio integrato, esecuzione zincata e ATEX su richiesta.

Descrizione tecnica

Forza con carico nominale	34 daN
Altezza di sollevamento normale	3 m
Portata	5000 kg
Numero di rinvii della catena	2

Portata t	5 t
Peso	48 kg
Tipo di prodotto	Paranco