

HEDI

Avvolgicavo in lamiera d'acciaio per F, B, PL e CZ, Modello: 50R



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081107 50R
GTIN	4003644013494
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell'avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica. Con prese per i **Paesi F, B, PL e CZ**. Per l'utilizzo in ambienti asciutti.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Grado di protezione IP: IP 20

Potenza nominale srotolato: 3500 (16 A) W

Classe del cavo: H05RR-F

Struttura del cavo: 3G1,5

Materiale del cavo: Gomma

Lunghezza cavo: 50 m

Numero di prese: 4

Descrizione tecnica

Tensione di rete	250 V
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Lunghezza cavo	50 m
Materiale del cavo	Gomma
Classe del cavo	H05RR-F
Struttura del cavo	3G1,5
Grado di protezione IP	IP 20
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Numero di prese	4
Alimentazione	Alimentazione di rete
Sistema diagnostico disponibile	no
Tipo di prodotto	Avvolgicavo