

**mimatic**  
Roof Systems
**Portalama codolo Weldon, Modello: 11/18**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218205 11/18
GTIN	2050001737274
Classe articolo	29B

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Fissaggio delle lame con una vite al centro. **Interfaccia Quadrogon** per una trasmissione della forza e una resistenza alla torsione migliori.

**Fornitura:**

Inclusa rondella e vite di serraggio.

Passaggio interno per LR: sì

Ø Collare  $d_1$ : 18,8 mm

Lunghezza collare  $L_1$ : 40 mm

Lunghezza complessiva  $L_{\text{compl.}}$ : 97 mm

Ø Codolo  $D_s$  h6: 20 mm

Vite di serraggio: 219835 (SW3; 10,5 Nm)

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo $D_s$ h6	20 mm
Ø Collare $d_1$	18,8 mm
Lunghezza collare $L_1$	40 mm
Vite di serraggio	219835 (SW3; 10,5 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	97 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Frese a disco

---

## Accessori

Vite di serraggio

219835