

# Cartuccia Vario plus Eco, concava per scanalatura frontale, sinistra, Ø del campo, intaglio D1 / D2: 110/170mm



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274523 110/170
GTIN	4067263962427
Classe articolo	21U

## **Descrizione**

#### **Esecuzione:**

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all'accoppiamento geometrico.

#### Per:

Portautensili n. art. 274500 – 274503, 274530, 274531.

### **Attenzione:**

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

#### Nota:

 $D_1 = \emptyset$  minimo per il 1° intaglio di cava /  $D_2 = \emptyset$  massimo per il 1° intaglio di cava.

## **Descrizione tecnica**

Inserto adatto	n. art. 273656 – 273749
Ø Massimo 1° intaglio D <sub>2</sub>	170 mm
Serie	Vario Plus Eco
Ø Minimo 1° intaglio D <sub>1</sub>	110 mm

Profondità di taglio cave t <sub>max.</sub>	28 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	SÌ
Larghezza gola w	4 mm
Tipo di prodotto	Cartuccia