

ejendals

Paio di guanti protettivi per saldatori Tegera® 19, Misure guanti da lavoro: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094121 10
GTIN	7392626001992
Classe articolo	04R

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 19. Guanto per saldatori universale in pelle di crosta di bovino. Molto robusto e resistente. Con elastico sul polso per una migliore indossabilità. Resistente al calore di contatto fino a 100 °C. Foderato.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	TEGERA 19
Misure guanti da lavoro	10
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	320 - 365 mm
Materiale supporto	Pelle di crosta di bovino
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento

Contenuto	1
Materiale	Pelle di crosta di bovino
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Heavy Duty
Resistenza al calore fino a	100 °C
EN 388	3143X
EN 407	41314X
EN 12477	Modello A
Saldatura	MIG/MAG
Norma	EN 407
Tipo di prodotto	Guanti per saldatura