

ejendals

Paio di guanti protettivi per saldatori Tegera® 19, Misure guanti da lavoro: 9



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094121 9 |
| GTIN | 7340118300948 |
| Classe articolo | 04R |

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 19. Guanto per saldatori universale in pelle di crosta di bovino. Molto robusto e resistente. Con elastico sul polso per una migliore indossabilità. Resistente al calore di contatto fino a 100 °C. Foderato.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Denominazione originale prodotto | TEGERA 19 |
| Misure guanti da lavoro | 9 |
| Caratteristiche guanti | Resistenza alle fiamme livello 4 |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Lunghezza | 320 - 365 mm |
| Materiale supporto | Pelle di crosta di bovino |
| Variante del rivestimento | Nessun rivestimento |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Contenuto | 1 |
| Materiale | Pelle di crosta di bovino |
| Campo di applicazione | Universale |
| Campo di applicazione | Heavy Duty |
| Resistenza al calore fino a | 100 °C |
| EN 388 | 3143X |
| EN 407 | 41314X |
| EN 12477 | Modello A |
| Saldatura | MIG/MAG |
| Norma | EN 407 |
| Tipo di prodotto | Guanti per saldatura |