

## ejendals

### Paio di guanti protettivi per saldatori Tegera® 19, Misure guanti da lavoro: 11



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094121 11
GTIN	7392626027473
Classe articolo	04R

#### Descrizione

**Esecuzione:**

**Tegera® 19.** Guanto per saldatori universale in pelle di crosta di bovino. Molto robusto e resistente. Con elastico sul polso per una migliore indossabilità. Resistente al calore di contatto fino a 100 °C. Foderato.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

#### Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	TEGERA 19
Misure guanti da lavoro	11
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	320 - 365 mm
Materiale supporto	Pelle di crosta di bovino
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento

Contenuto	1
Materiale	Pelle di crosta di bovino
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Heavy Duty
Resistenza al calore fino a	100 °C
EN 388	3143X
EN 407	41314X
EN 12477	Modello A
Saldatura	MIG/MAG
Norma	EN 407
Tipo di prodotto	Guanti per saldatura