

## ejendals

### Paio di guanti protettivi per saldatori Tegera® 130A, Misure guanti da lavoro: 10



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094103 10
GTIN	7340118312415
Classe articolo	04R

#### Descrizione

##### Esecuzione:

**Tegera® 130A.** Guanto per saldatori non foderato con sensibilità tattile eccellente e indice rinforzato. Le cuciture contengono **filo Kevlar®** per l'utilizzo in ambienti lavorativi complessi. Resistente al **contatto con calore fino a 100 °C.**

##### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

#### Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Denominazione originale prodotto	TEGERA 130A
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	300 - 350 mm
Materiale supporto	Pelle caprina pieno fiore

Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Contenuto	12
Materiale	Pelle caprina pieno fiore
Campo di applicazione	Heavy Duty
Resistenza al calore fino a	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Modello B
Saldatura	WIG
Colore	giallo / bianco
Norma	EN 407
Tipo di prodotto	Guanti per saldatura