

ejendals

Paio di guanti protettivi per saldatori Tegera® 130A, Misure guanti da lavoro: 9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094103 9
GTIN	7340118312507
Classe articolo	04R

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 130A. Guanto per saldatori non foderato con sensibilità tattile eccellente e indice rinforzato. Le cuciture contengono **filo Kevlar®** per l'utilizzo in ambienti lavorativi complessi. Resistente al **contatto con calore fino a 100 °C.**

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
Denominazione originale prodotto	TEGERA 130A
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	300 - 350 mm
Materiale supporto	Pelle caprina pieno fiore

Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Contenuto	12
Materiale	Pelle caprina pieno fiore
Campo di applicazione	Heavy Duty
Resistenza al calore fino a	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Modello B
Saldatura	WIG
Colore	giallo / bianco
Norma	EN 407
Tipo di prodotto	Guanti per saldatura