

ejendals

Paio di guanti Tegera® 806, Misure guanti da lavoro: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094572 7
GTIN	7340118396460
Classe articolo	04R

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 806. Guanti antitaglio non rivestiti. Ideali da usare in ambienti asciutti. Tecnologia di lavorazione a 18 maglie con filo sottile per la massima sensibilità sulla punta delle dita. Adatti alle **postazioni di lavoro ESD.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica.

Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	7
-------------------------	---

Denominazione originale prodotto	TEGERA 806
Contenuto	6
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
EN 388	1X42C
Materiale supporto	Carbonio, fibra di vetro, poliestere, Spandex
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Campo di applicazione	Precisione
Colore	grigio
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio