

Garant**Cartuccia Vario plus Eco esecuzione diritta, destra, Larghezza gola w: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274510 2
GTIN	4067263962243
Classe articolo	21U

Descrizione**Per:**

Portautensili Vario plus Eco n. art. 274500; 274503; 274530.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

Per una larghezza gola di 2 e 3 mm, la profondità gola $t_{max.} = 21$ mm è limitata ai pezzi con \varnothing fino a 150 mm. Per i pezzi con $\varnothing > 150$ mm si applica un valore $t_{max.} = 17$ mm. Per una larghezza gola di 4 mm, la profondità gola $t_{max.} = 28$ mm è limitata ai pezzi con \varnothing fino a 150 mm. Per i pezzi con $\varnothing > 150$ mm si applica un valore $t_{max.} = 24$ mm.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio cave $t_{max.}$	21 mm
Vite di serraggio	279815 9
Inserto adatto	n. art. 273656 – 273749
Serie	Eco

Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Cartuccia