

**Garant****Cartuccia Vario plus Eco esecuzione diritta, destra, Larghezza gola w: 3mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 274510 3      |
| GTIN            | 4067263886198 |
| Classe articolo | 21U           |

**Descrizione****Per:**

Portautensili Vario plus Eco n. art. 274500; 274503; 274530.

**Attenzione:**

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

**Nota:**

Per una larghezza gola di 2 e 3 mm, la profondità gola  $t_{max.} = 21$  mm è limitata ai pezzi con  $\varnothing$  fino a 150 mm. Per i pezzi con  $\varnothing > 150$  mm si applica un valore  $t_{max.} = 17$  mm. Per una larghezza gola di 4 mm, la profondità gola  $t_{max.} = 28$  mm è limitata ai pezzi con  $\varnothing$  fino a 150 mm. Per i pezzi con  $\varnothing > 150$  mm si applica un valore  $t_{max.} = 24$  mm.

**Descrizione tecnica**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Inserto adatto                       | n. art. 273656 – 273749 |
| Profondità di taglio cave $t_{max.}$ | 21 mm                   |
| Vite di serraggio                    | 279815 9                |
| Serie                                | Eco                     |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Tipo di impiego          | destra    |
| Passaggio interno per LR | sì        |
| Tipo di prodotto         | Cartuccia |