

# Cartuccia Vario plus Eco esecuzione diritta, sinistra, Larghezza gola w: 2mm



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274511 2
GTIN	4067263120414
Classe articolo	21U

### **Descrizione**

#### Per:

Portautensili Vario plus Eco n. art. 274501; 274502; 274531.

#### **Attenzione:**

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

#### **Nota:**

Per una larghezza gola di 2 e 3 mm, la profondità gola  $t_{max.} = 21$  mm è limitata ai pezzi con Ø fino a 150 mm. Per i pezzi con Ø > 150 mm si applica un valore  $t_{max.} = 17$  mm. Per una larghezza gola di 4 mm, la profondità gola  $t_{max.} = 28$  mm è limitata ai pezzi con Ø fino a 150 mm. Per i pezzi con Ø > 150 mm si applica un valore  $t_{max.} = 24$  mm.

### **Descrizione tecnica**

Vite di serraggio	279815 9
Profondità di taglio cave t <sub>max.</sub>	21 mm
Serie	Vario Plus Eco
Inserto adatto	n. art. 273656 – 273749



Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Cartuccia