

Garant**Portautensili Vario plus Eco esecuzione di testa 90°, sinistra, Larghezza codolo b: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274503 25
GTIN	4067263120513
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all'accoppiamento geometrico.

Per:

Cartuccia Vario plus eco n. art. 274510, 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master Eco n. art. 317906 – 319136. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

L ₂	16 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Vite di montaggio	279815 9
Larghezza codolo b	25 mm

L ₁	54 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti