

**Garant****Portautensili Vario plus eco esecuzione di testa 90°, sinistra, Larghezza codolo b: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274503 20
GTIN	4067263133056
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all'accoppiamento geometrico.

**Per:**

Cartuccia Vario plus eco n. art. 274510, 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

**Fornitura:**

Incluse viti di montaggio.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master eco n. art. 317906 – 319136. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

**Descrizione tecnica**

L <sub>1</sub>	54 mm
Larghezza codolo b	20 mm
Vite di montaggio	279815 9
L <sub>2</sub>	16 mm

Lunghezza complessiva L	85 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti