

Garant**Portautensili Vario plus eco esecuzione diritta 0°, sinistra, Larghezza codolo b: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274501 20
GTIN	4067263120469
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all'accoppiamento geometrico.

Per:

Cartuccia Vario plus eco n. art. 274511, 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master eco n. art. 317906 – 319136. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

L ₂	43,5 mm
Lunghezza complessiva L	112,5 mm
Larghezza codolo b	20 mm
L ₁	54 mm
Listello di fissaggio	279928 7

Vite di montaggio	279815 9
Vite di bloccaggio	279815 24
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti