

Garant**Portautensili Vario plus Eco esecuzione di testa 90°, destra, Larghezza codolo b: 25mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274502 25
GTIN	4067263120490
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all'accoppiamento geometrico.

Per:

Cartuccia Vario plus Eco n. art. 274511, 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master eco n. art. 317906 – 319136. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

L ₁	54 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Larghezza codolo b	25 mm
L ₂	16 mm

Vite di montaggio	279815 9
Serie	Eco
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti