

**Roditrice a batteria, Modello: M12FNB16-0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Classe articolo	03L

Descrizione**Esecuzione:**

Roditrice a batteria estremamente leggera con funzione di avvio Auto-Control (la velocità di taglio aumenta lentamente dopo l'avvio) per una profondità di lavoro fino a 168 mm.

· **Cambio di direzione di taglio senza utensili a passi di 90°.**

Fornitura:

Senza batteria né caricabatterie, nella confezione.

Compresi 2 portamatrici in esecuzione lunga e corta.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073808 – 073840.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	12 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Vibrazione massima a norma EN	1,5 m/s ²
Larghezza taglio	5 mm

Peso	1 kg
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	0
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 12 V
Raggio della curva più piccola	40,7 mm
Potenza di taglio massima nell'acciaio	1,6 mm
Potenza di taglio massima nell'alluminio	2,1 mm