



## Lampade da lavoro W5R-WORK



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081228 W5R-WORK
GTIN	4058205030502
Classe articolo	04B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusta, affidabile, potente: Ledlenser W5R Work è lo strumento luminoso ad altissime prestazioni che non può assolutamente mancare nella valigetta portautensili degli artigiani professionisti. La tipica proiezione luminosa di Ledlenser si caratterizza per una qualità eccellente e garantisce un'illuminazione precisa anche nelle aree di lavoro più vaste, sia in modo ampio che selettivo. Grazie al magnete e al gancio integrati nella base di appoggio, il modello W5R Work può essere posizionato e allineato in modo flessibile in qualsiasi momento. La potente batteria si può ricaricare tramite USB-C in modo semplice e veloce. Altre caratteristiche intelligenti sono la vite metallica per il serraggio della base di appoggio pieghevole, la superficie puntinata per una presa sicura e il pratico blocco per il trasporto. Potente lampada da lavoro con due fonti di luce per un'illuminazione ad ampio fascio o a spot. Robusto corpo in plastica con struttura superficiale antiscivolo. Fissaggio e illuminazione flessibili grazie al gancio, al magnete e al meccanismo pieghevole. Efficiente batteria agli ioni di litio, facilmente ricaricabile tramite USB-C con indicatore dello stato di carica e della batteria. Il blocco per il trasporto protegge da un'accensione accidentale.

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

### Descrizione tecnica

Valore CRI	80
------------	----

Peso	153 g
Numero di batterie contenute	1
Durata	3 - 6 h
Tensione batteria	3,7 V
Denominazione originale prodotto	W5R Work
Corrente di illuminazione	220 - 600 lm
Temperatura cromatica	6000 - 7500 K
Grado di protezione IP	IP 54
Tipo di batteria	Ioni di litio
Lunghezza complessiva	153 mm
Lampadine	Modulo LED
Zona ATEX	Nessuna
Larghezza complessiva	38 mm
Capacità batteria	2,5 Ah
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro