



Torcia a stelo W2-WORK



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081227 W2-WORK
GTIN	4058205032032
Classe articolo	04B

Descrizione

Esecuzione:

Luce precisa, sempre a portata di mano: Ledlenser W2 Work è la lampada a stelo e di ispezione con funzionamento a batteria progettata per gli artigiani, gli operai edili e tutti coloro che apprezzano una luce affidabile in formato tascabile. La comprovata qualità della luce Ledlenser garantisce un'illuminazione precisa, sia ad ampio raggio tramite fascio luminoso che in modo selettivo mediante faretto a LED integrato nella testa. Il modello W2 Work può essere facilmente fissato alla tasca pettorale tramite una clip. Altre caratteristiche intelligenti sono la superficie puntinata per una presa sicura, il pratico blocco per il trasporto e la funzione di avviso di batteria scarica. Due batterie AAA alimentano la lampada in modo semplice e affidabile rendendola pronta per il prossimo utilizzo. Formato tascabile compatto. Tre opzioni di luce, incluso faretto focalizzato con lente riflettente nella testa della lampada. Indicazione del livello della batteria. Il magnete integrato consente di fissare facilmente il dispositivo sulle superfici metalliche (ad es. supporti in acciaio o motori). Il meccanismo ribaltabile consente un orientamento flessibile per garantire un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Zona ATEX	Nessuna
Temperatura cromatica	6000 - 7500 K

Altezza complessiva	176 mm
Peso	42 g
Denominazione originale prodotto	W2 Work
Tipo di batteria	Micro, AAA
Lunghezza complessiva	24 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Grado di protezione IP	IP 54
Corrente di illuminazione	40 - 160 lm
Numero di batterie contenute	2
Lampadine	Modulo LED
Larghezza complessiva	17 mm
Valore CRI	70
Durata	10 h
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro