

Yale

Martinetto di sollevamento idraulico JH, Portata: 20t



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086045 20
GTIN	4025092162777
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Struttura robusta con piedini di grande dimensione per maggiore stabilità, con misuratore di limitazione della pressione. Leva scorrevole ribaltamento pompa con accoppiamento per il controllo valvole. Piatto punzone scanalato e svitabile mediante filettatura. **Non utilizzabile in orizzontale.**

Descrizione tecnica

Altezza di ingombro minima	240 mm
Altezza della corsa	153 mm
Portata massima	20 t
Tipo di prodotto	Martinetto / sollevatore