


Garant

Mandrino a espansione idraulica BASIC sottile, forma ADB, BT 40 corto, Ø di serraggio D1: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303825 20
GTIN	4067263239734
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Concentricità $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Foro Balluffchip.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.**
- **Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.**
- **Pressione del lubrorefrigerante fino a 80 bar.**

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187.

Descrizione tecnica

Ø D ₂	42 mm
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Ø Esterno D	44,5 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm
Adattatore	BT 40 corto
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	ISO 7388-2

Norma attacco	DIN 6359
Forma	ADB
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Esecuzione	BT-DC