

**Garant**

**Fresa a spianare / per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti  
Z: 40/4mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215050 40/4
GTIN	4045197132604
Classe articolo	210

**Descrizione**
**Esecuzione:**

In acciaio speciale per utensili temprato per ridurre eventuali vibrazioni e aumentare la vita dell'utensile. Grazie ai taglienti piani si ottengono delle buone superfici lavorate.

**Nota:**

Per poter utilizzare tutti gli **4 taglienti**, l'inserto deve **sempre essere ruotato nella direzione indicata**.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 9IP**.

**Descrizione tecnica**

Ø Foro di attacco	16 mm
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	40 mm
Inserto adatto	SOMT 09T304
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	40 mm
Set di viti per inserti	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Numero taglienti Z	4
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219810
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2