

bimos



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972672 ESD
GTIN	4016849943978
Classe articolo	96B

Descrizione

Esecuzione:

Sedile e schienale con rivestimento in simil-pelle ESD non conduttivo. Comodi, traspiranti e resistenti. Imbottitura confortevole con schienale ergonomico e trapuntatura orizzontale, con pratiche maniglie. Con pacchetto ergonomico: movimento sincronizzato con regolazione in base al peso. Collegamento conduttivo senza interruzione dall'imbottitura alle rotelle/gli elementi scorrevoli ESD. Schienale con guscio in plastica conduttivo e maniglie. Regolazione del peso di 45 – 120 kg.

Norma:

Conduttivo secondo DIN 61340-5-1.

Descrizione tecnica

Serie	Work-Tec Ergo
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Campo di regolazione profondità seduta	60 mm
Regolazione inclinazione della seduta	sì
Regolazione dell'inclinazione della seduta in gradi	6 grado

Colore materiale seduta	nero
Altezza schienale	580 mm
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale	60 mm
Profondità seduta	470 mm
Larghezza seduta	460 mm
Portata sedia	120 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Campo di regolazione altezza	450 - 630 mm
Tipo di prodotto	Sedia girevole ESD

Accessori

Ruote ESD (1 set = 5 pezzi)	963189
-----------------------------	--------