

Garant**Set di trascinatori con cono Morse / cilindrico, rotazione in senso orario,
Modello: 5**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 327455 5 |
| GTIN | 4067263558101 |
| Classe articolo | 31G |

Descrizione

Esecuzione:

- Disco trascinatore Constant con angolo di affilatura di 60° per l'impiego nelle operazioni di rettifica e tornitura.
- Trascinatore con punta pilota elastica e bloccabile per un serraggio stabile e senza gioco.
- Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla meccanica completamente rettificata.
- In perfetta combinazione con le nostre contropunte rotanti n. art. 321720, 311750 o 321770.
- Pratico nel box modulare GARANT 630320.

Fornitura:

- 1x corpo base per trascinatori n. art. 327465 (adatto per rotazione oraria e antioraria).
- 2x punta pilota n. art. 327488.
- 2x menabrida n. art. 327470.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------|----------------------|
| Ø Punta da centro | 12; 16 mm |
| Ø Campo di impiego | 21 - 40 mm |
| Ø Campo di impiego | 33 - 64 mm |
| Tipo di prodotto | Mandrino trascinante |

Accessori

| | |
|---|--------------|
| Mandrino trascinate con cono Morse / cilindrico Modello 5 | 327465 5 |
| Menabrida a dentatura diretta, rettificata. Rotazione oraria Ø Campo di impiego 33-64 mm | 327470 33-64 |
| Punta pilota per trascinatori Ø Cuspide D 12 mm | 327488 12 |
| Punta pilota per trascinatori Ø Cuspide D 16 mm | 327488 16 |
| Menabrida a dentatura diretta, rettificata. Rotazione oraria Ø Campo di impiego 21-40 mm | 327470 21-40 |