

Garant**Set di trascinatori con cono Morse / cilindrico, rotazione in senso orario,
Modello: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	327455 4
GTIN	4067263557999
Classe articolo	31G

Descrizione**Esecuzione:**

- Disco trascinatore Constant con angolo di affilatura di 60° per l'impiego nelle operazioni di rettifica e tornitura.
- Trascinatore con punta pilota elastica e bloccabile per un serraggio stabile e senza gioco.
- Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla meccanica completamente rettificata.
- In perfetta combinazione con le nostre contropunte rotanti n. art. 321720, 311750 o 321770.
- Pratico nel box modulare GARANT 630320.

Fornitura:

- 1x corpo base per trascinatori n. art. 327465 (adatto per rotazione oraria e antioraria).
- 2x punta pilota n. art. 327488.
- 2x menabrida n. art. 327470.

Descrizione tecnica

Ø Campo di impiego	17 - 32 mm
Ø Campo di impiego	26 - 50 mm
Ø Punta da centro	10; 16 mm
Tipo di prodotto	Mandrino trascinante

Accessori

Punta pilota per trascinatori Ø Cuspide D 16 mm	327488 16
Mandrino trascinante con cono Morse / cilindrico Modello 4	327465 4
Menabrida a dentatura diretta, rettificata. Rotazione oraria Ø Campo di impiego 17-32 mm	327470 17-32
Menabrida a dentatura diretta, rettificata. Rotazione oraria Ø Campo di impiego 26-50 mm	327470 26-50
Punta pilota per trascinatori Ø Cuspide D 10 mm	327488 10