

Garant**Set di trascinatori con cono Morse / cilindrico, rotazione in senso orario,
Modello: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	327455 3
GTIN	4067263557982
Classe articolo	31G

Descrizione**Esecuzione:**

- Disco trascinatore Constant con angolo di affilatura di 60° per l'impiego nelle operazioni di rettifica e tornitura.
- Trascinatore con punta pilota elastica e bloccabile per un serraggio stabile e senza gioco.
- Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla meccanica completamente rettificata.
- In perfetta combinazione con le nostre contropunte rotanti n. art. 321720, 311750 o 321770.
- Pratico nel box modulare GARANT 630320.

Fornitura:

- 1x corpo base per trascinatori n. art. 327465 (adatto per rotazione oraria e antioraria).
- 2x punta pilota n. art. 327488.
- 2x menabrida n. art. 327470.

Descrizione tecnica

Ø Punta da centro	4; 6 mm
Ø Campo di impiego	9 - 16 mm
Ø Campo di impiego	13 - 24 mm
Tipo di prodotto	Mandrino trascinante

Accessori

Mandrino trascinante con cono Morse / cilindrico Modello 3	327465 3
Menabrida a dentatura diretta, rettificata. Rotazione oraria Ø Campo di impiego 13-24 mm	327470 13-24
Menabrida a dentatura diretta, rettificata. Rotazione oraria Ø Campo di impiego 9-16 mm	327470 9-16
Punta pilota per trascinatori Ø Cuspide D 4 mm	327488 4
Punta pilota per trascinatori Ø Cuspide D 6 mm	327488 6