

Garant


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	327465 5
GTIN	4067263558149
Classe articolo	31G

Descrizione

Esecuzione:

Trascinatore con punta pilota a molla. Il bloccaggio della punta pilota con battuta in piano del menabrida garantisce un serraggio stabile e senza gioco. Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla meccanica completamente rettificata, senza punta pilota né menabrida, ideale per rotazione oraria e antioraria. Struttura completamente meccanica con forza elastica. Nessuna perdita dovuta al fluido idraulico. Possibilità di serraggio diretto della testa su un giunto rialzato nelle ganasce sagomate morbide.

Per:

Contropunte rotanti n. art. 321720, 321750 e 321770.

Accessori speciali:

Menabrida n. art. 327470 - 327486 e vecchia versione n. art. 327601 – 327651, punta pilota n. art. 327488, bussole coniche n. art. 327492.

Descrizione tecnica

Ø Massimo corpo	75 mm
Peso	3,6 kg
Esecuzione	Cono Morse
Ø Codolo D _s	67 mm
Lunghezza C	197 mm
Tipo di prodotto	Mandrino trascinante

