

Garant

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 327465 D32 |
| GTIN | 4067263558156 |
| Classe articolo | 31G |

Descrizione

Esecuzione:

Trascinatore con punta pilota a molla. Il bloccaggio della punta pilota con battuta in piano del menabrida garantisce un serraggio stabile e senza gioco. Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla meccanica completamente rettificata, senza punta pilota né menabrida, ideale per rotazione oraria e antioraria. Struttura completamente meccanica con forza elastica. Nessuna perdita dovuta al fluido idraulico. Possibilità di serraggio diretto della testa su un giunto rialzato nelle ganasce sagomate morbide.

Per:

Contropunte rotanti n. art. 321720, 321750 e 321770.

Accessori speciali:

Menabrida n. art. 327470 - 327486 e vecchia versione n. art. 327601 – 327651, punta pilota n. art. 327488, bussole coniche n. art. 327492.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Ø Massimo corpo | 75 mm |
| Peso | 2,3 kg |
| Esecuzione | cilindrico |
| Ø Codolo D _s | 55 mm |
| Lunghezza C | 148 mm |
| Tipo di prodotto | Mandrino trascinante |

