

Garant**Menabrida a dentatura diretta, rettificata. Rotazione oraria, Ø Campo di impiego: 13-24mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	327470 13-24
GTIN	4067263558187
Classe articolo	31G

Descrizione

Esecuzione:

Menabrida in acciaio per utensili altamente legato, a **dentatura diretta**, con geometria dei denti definita e rettificata. Raggi dei bordi definiti con precisione per una maggiore durata e una presa ottimale.

Per:

Corpo base per trascinatori n. art. 327455, 327465.

Nota:

Menabrida compatibili con il precedente sistema CoAE di Röhmm n. art. 327601/7611/7641/7651.

Descrizione tecnica

Ø Cuspidi adatti D	6 mm
Lunghezza C	36 mm
Ø Dimensione di trascinamento A	12 mm
Ø Campo di impiego	13 - 24 mm
Tipo di prodotto	Mandrino trascinante

