

Garant

Menabrida a dentatura diretta, rettificata. Rotazione oraria, Ø Campo di impiego: 26-50mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	327470 26-50
GTIN	4067263558217
Classe articolo	31G

Descrizione**Esecuzione:**

Menabrida in acciaio per utensili altamente legato, a **dentatura diretta**, con geometria dei denti definita e rettificata. Raggi dei bordi definiti con precisione per una maggiore durata e una presa ottimale.

Per:

Corpo base per trascinatori n. art. 327455, 327465.

Nota:

Menabrida compatibili con il precedente sistema CoAE di Röhms n. art. 327601/7611/7641/7651.

Descrizione tecnica

Ø Cuspidi adatti D	16 mm
Ø Dimensione di trascinamento A	25 mm
Ø Campo di impiego	26 - 50 mm
Lunghezza C	30 mm
Tipo di prodotto	Mandrino trascinante

