



## Tagliatubi a batteria, Modello: M12PCSS/0



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Tagliatubi compatto a batteria** con testina inossidabile **Adeguamento automatico** al  $\emptyset$  del tubo. **Tagli veloci**, per esempio tubo in rame di  $\emptyset$  15 mm in meno di 3 secondi. Larghezza completa 40 mm, distanza minima dal muro 40 mm. Fornitura **senza batterie e caricabatterie**. Tagliatubi per **tubi in acciaio legato** con  $\emptyset$  12 - 28 mm.

#### Nota:

Per le batterie vedi a partire dal n. art. 073814.

### Descrizione tecnica

Campo del numero di giri	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Numero di batterie contenute	0
Denominazione originale prodotto	M12 PCSS-0
$\emptyset$ Massimo tubo rame	12 - 28 mm
Peso	1,5 kg
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tensione batteria	12 V

Ø max. tubo in acciaio legato	12 - 28 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo di prodotto	Tagliatubi