

**Termosoffiatore a batteria, Modello: M18BHG****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078335 M18BHG
GTIN	4058546029432
Classe articolo	03L

**Descrizione****Esecuzione:**

Termosoffiatore a batteria con un livello di temperatura fino a max. 470 °C

- **Riscaldamento rapido in soli 6 secondi**
- **Luce a LED per l'illuminazione dell'area di lavoro**

**Fornitura:**

Senza batteria e senza caricabatterie. Incl. ugello riflettore e ugello riduttore.

**Nota:**

Batterie, starter set e caricabatterie adatti per Milwaukee Sistema da 18 V al n. art. 073808 – n. art. 073840.

**Descrizione tecnica**

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero dei livelli di temperatura	1
Temperatura dell'aria	470 °C

Numero di batterie contenute	0
Tensione batteria	18 V
Peso	670 g
Tipo di batteria	Ioni di litio
Portata d'aria	170 l/min
Denominazione originale prodotto	M18BHG-0
Tipo di prodotto	Pistola ad aria calda