

Garant**Set di utensili universali XXL 70 pezzi, Numero pezzi: 70****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	685502 70
GTIN	4067263309154
Classe articolo	66H

Descrizione**Esecuzione:**

Valigette L-BOXX® in plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d'acqua. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette in plastica fino a 40 kg. Coperchio con portata 100 kg, capacità di carico massimo 25 kg.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Fornitura:

Bussole con bocca poligonale: cad. 1 pz. n. art. 642129 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Bussole con esagono esterno: cad. 1 pz. n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641329 Dim. 295

Prolunga: cad. 1 pz. n. art. 641029 Dim. 75; 125; 250

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2

Flessometro: 1 pz. n. art. 462201 Dim. 2,5

Chiave combinata: cad. 1 pz. n. art. 613600 Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Pinza universale: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 160
 Pinza a becchi mezzotondi: 1 pz. n. art. 713040 Dim. 200
 Tronchese a tagliente laterale: 1 pz. n. art. 724840 Dim. 160
 Giraviti a intaglio: Cad. 1 pz. n. art. 660032 Dim. 2; 3,5; 5,5; 6,5
 Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 667702 Dim. 1; 2
 Set di chiavi a brugola esagonali con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9
 Cutter: 1 pz. n. art. 845020
 Inserto per coperchio: 1 pz. n. art. 693352
 Conservazione in: L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 238

Nota:

La consegna prevede che l'utensile ordinato sia inserito all'interno di una L-BOXX®.

Descrizione tecnica

Peso	11 kg
Grado di protezione IP	IP X4
Numero pezzi	70
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Set di utensili

Accessori

Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 11 mm	642129 11
Valigetta in plastica L-BOXX® vuota Modello 238	693330 238
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642129 15
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641029 75
Chiave combinata Apertura 10 mm	613600 10
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642129 14
Chiave combinata Apertura 11 mm	613600 11
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643229 5
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641029 130
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 34 mm	642129 34
Chiave combinata Apertura 16 mm	613600 16

Chiave combinata Apertura 22 mm	613600 22
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643229 12
Chiave combinata Apertura 5,5 mm	613600 5,5
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642129 21
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643229 14
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2,5 m	462201 2,5
Pinza a becchi mezzotondi dritti, cromata, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 200 mm	713040 200
Pinza cromata, con impugnatura in bimatereale Lunghezza complessiva 160 mm	700940 160
Chiave combinata Apertura 8 mm	613600 8
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 6,5 mm	660030 6,5
Chiave combinata Apertura 15 mm	613500 15
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641029 255
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640025 1/2
Chiave combinata Apertura 17 mm	613600 17
Chiave combinata Apertura 6 mm	613600 6
Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenutaesecuzione cromata Numero di giraviti 9	627132 9
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 2	667690 2
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641629 1/2
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 27 mm	642129 27
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642129 18
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643229 10
Chiave combinata Apertura 16 mm	613500 16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642129 13

Chiave combinata Apertura 7 mm	613600 7
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 12 mm	642129 12
Chiave combinata Apertura 9 mm	613600 9
Chiave combinata Apertura 21 mm	613600 21
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643229 6
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641329 295
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 10 mm	642129 10
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642129 24
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 5,5 mm	660030 5,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 3,5 mm	660030 3,5
Chiave combinata Apertura 15 mm	613600 15
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 2 mm	660030 2
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 8 mm	642129 8
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642129 22
Chiave combinata Apertura 24 mm	613600 24
Coltello multiuso con impugnatura in bimatereiale con 3 lame, 18 mm	845020
Inserto per coperchio singolo	693352
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642129 19
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 30 mm	642129 30
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643229 8
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643229 4
Chiave combinata Apertura 13 mm	613600 13
Chiave combinata Apertura 20 mm	613600 20
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642129 16

Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642129 17
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 1	667690 1
Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 160 mm	724840 160
Chiave combinata Apertura 19 mm	613600 19
Chiave combinata Apertura 18 mm	613600 18
Chiave combinata Apertura 14 mm	613600 14
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 7 mm	643229 7
Chiave combinata Apertura 12 mm	613600 12
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 32 mm	642129 32