

Garant**Set di utensili universali 20 pezzi, Numero di utensili: 20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	680157 20
GTIN	4067263309185
Classe articolo	61H

Descrizione**Uso:**

Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e 2 chiusure a scatto. Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Fornitura:

flessometro finestrella lettura diretta: 1 pz. n. art. 462201 Dim. 2,5
Set di chiavi a brugola esagonali con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9 (9 pezzi)
Giravite per viti con intaglio: cad. 1 pz. n. art. 660032 Dim. 2,5; 4; 5,5
Chiavi maschio esagonali: cad. 1 pz. n. art. 667702 Dim. 1; 2
Pinza combinata: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 160
Martello per meccanica: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 200
Forbici da lavoro: 1 pz. n. art. 769240 Dim. 175
Chiave regolabile 300mm: 1 pz. n. art. 813501 Dim. 180
Coltelli multiuso con lame preincise a settori: 1 pz. n. art. 845020

Nota:

La consegna prevede che l'utensile ordinato sia inserito all'interno di una scatola di plastica.

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2x3/1 oppure 2 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2x6/1 (non incluse nella fornitura).

Descrizione tecnica

Lunghezza	510 mm
Altezza	61 mm
Larghezza	294 mm
Numero pezzi	20
Riempimento di un cassetto in G	8x20
Tipo di prodotto	Set di utensili

Accessori

Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2,5 m	462201 2,5
Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenutaesecuzione cromata Numero di giraviti 9	627132 9
Pinza cromata, con impugnatura in bimatereiale Lunghezza complessiva 160 mm	700940 160
Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 200 g	750110 200
Forbici da lavoro con rivestimento in titanio Lunghezza complessiva 175 mm	769240 175
Chiavi regolabili Lunghezza complessiva 180 mm	813501 180
Coltello multiuso con impugnatura in bimatereialecon 3 lame, 18 mm	845020
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 2,5 mm	660032 2,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 4 mm	660032 4
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 5,5 mm	660032 5,5

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dimensione dell'impronta a croce 1

667702 1

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dimensione dell'impronta a croce 2

667702 2

Box modulare Modello 4

630305 4