

Garant**Set da officina, Numero degli utensili: 22****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	955072 22
GTIN	4067263169178
Classe articolo	91A

Descrizione**Esecuzione:**

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti. Inserti in espanso rigido per assortimento di base per un cassetto completo con superficie utile 20x20G.

Per:

Banchi da lavoro GridLine Ready-to-go, banchi da lavoro GridLine Vario con cassetiera 24G, cassetiera GridLine 24G, cassettiere per utensili GridLine 24x24G, cassetti GridLine 20x20G, GridLine XL ToolCar n. art. 914590.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955072: 1 pz.

Calibro a corsoio GARANT n. art. 410100 Dim. 150: 1 pz.

Micrometro GARANT n. art. 420402 Dim. 0 – 25: 1 pz.

Flessometro GARANT n. art. 462201 Dim. 2,5: 1 pz.

Livella a bolla GARANT n. art. 467010 Dim. 250: 1 pz.

Chiave a forchetta doppia GARANT n. art. 610600 Dim. 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 17x19: cad. 1 pz.

Set di chiavi maschio piegate esagonali GARANT con sfera di tenuta n. art. 627132 Dim. 9: 1 pz.

Giravite per viti con intaglio di GARANT n. art. 660032 Dim. 2,5; 4; 5,5: cad. 1 pz.

Giravite GARANT per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667702 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.
 Lampada tascabile di GARANT n. art. 081505 Dim. 125: 1 pz.
 Pinza universale GARANT n. art. 700940 Dim. 160: 1 pz.
 Tronchese a tagliente laterale GARANT n. art. 724840 Dim. 160: 1 pz.
 Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 Dim. 200: 1 pz.
 Forbici da lavoro GARANT n. art. 769240 Dim. 175: 1 pz.
 Chiave regolabile GARANT n. art. 813501 Dim. 180: 1 pz.
 Coltello multiuso GARANT n. art. 845020: 1 pz.

Descrizione tecnica

Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Profondità in G	20
Larghezza in G	20
Esecuzione	per cassetti dei carrelli per officina
Numero degli utensili	22
Profondità	500 mm
Larghezza	500 mm
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Altezza minima appropriata frontalino cassetti	100 mm
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 955072	952001 955072
Calibri a corsoio Intervallo di misurazione 150 mm	410100 150
Micrometro Intervallo di misurazione 0-25 mm	420402 0-25
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2,5 m	462201 2,5
Livella a bollacon magnete commutabile Lunghezza 250 mm	467010 250

Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 10X11 mm	610600 10X11
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 12X13 mm	610600 12X13
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 14X15 mm	610600 14X15
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 17X19 mm	610600 17X19
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 8X9 mm	610600 8X9
Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenutaesecuzione cromata Numero di giraviti 9	627132 9
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 2,5 mm	660032 2,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 4 mm	660032 4
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 5,5 mm	660032 5,5
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dimensione dell'impronta a croce 1	667702 1
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dimensione dell'impronta a croce 2	667702 2
Lampada tascabile a LEDcon batterie Modello 125 mm	081505 125
Pinza cromata, con impugnatura in bimatereiale Lunghezza complessiva 160 mm	700940 160
Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 160 mm	724840 160
Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 200 g	750110 200
Forbici da lavoro con rivestimento in titanio Lunghezza complessiva 175 mm	769240 175
Chiavi regolabili Lunghezza complessiva 180 mm	813501 180
Coltello multiuso con impugnatura in bimatereialecon 3 lame, 18 mm	845020