



Carrelli per officina Tool Rebel nell'assortimento di utensili 9700, 94 pezzi, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	689200 1
GTIN	4000896249183
Classe articolo	66H

Descrizione

Esecuzione:

Carrello per officina dall'esclusivo design Tool Rebel con 7 cassetti (5 piatti e 2 alti). I 2

cassetti piatti superiori sono dotati di un assortimento di 94 utensili professionali di alta qualità tra cui: giraviti, chiavi a bussola da 1/4 pollice, chiavi combinate e chiavi a L. I 5 cassetti rimanenti possono essere allestiti in base alle proprie esigenze.

Il set di utensili universali si trovano negli inserti bicolori in espanso rigido in PE, grazie ai quali è possibile assegnare a ogni utensile il proprio posto all'interno del carrello per officina. L'ampia superficie di appoggio e di lavoro è realizzata con una plastica resistente ai solventi ed è completamente a tenuta stagna. La chiusura centralizzata viene bloccata da una serratura a cilindro situata lateralmente. Le ruote, resistenti agli oli e agli acidi, possono essere caricate con 250 kg ciascuna e sono dotate di cuscinetti a sfera di precisione e una doppia corona di sfere nel cuscinetto girevole.

Fornitura:

Carrello per officina Tool Rebel: 1 pz.

Set singolo di giraviti, 18 pz.: Cad. 1 pz. giravite per viti con intaglio n. art. 662200 Dim. 4; 5,5; 6,5

Cad. 1 pz. giravite per viti con intaglio, isolato a norme VDE, n. art. 663100 Dim. 2,5; 3,5

1 pz. giravite per viti con intaglio, Stubby, Dim. 5,5 mm

Cad. 1 pz. giravite per viti con intaglio con lama passante n. art. 660300 Dim. 5,5; 7

Cad. 1 pz. giravite per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668260 Dim. 1; 2; 3
 1 pz. giravite per viti con impronta a croce Phillips, Stubby, n. art. 668260 Dim. 2S
 Cad. 1 pz. giravite per viti Pozidriv n. art. 668270 Dim. 1; 2
 1 pz. giravite per elettronica per viti con impronta a croce Phillips Dim. PH0
 1 pz. giravite per elettronica per viti con intaglio n. art. 664600 Dim. 2,5
 Cad. 1 pz. supporto bloccavite n. art. 666425 Dim. 1; 3
 Cricchetto 8000 A Zyklus, 1/4 pollice, set da 37 pz.: 1 pz. Cricchetto Zyklus Speed da 1/4 pollice n. art. 632390
 Cad. 1 pz. prolunga da 1/4 pollice, 75 e 150 mm
 1 pz. snodo cardanico da 1/4 pollice
 1 pz. prolunga da 1/4 pollice "Wobble", lunghezza 56 mm
 Cad. 1 pz. bussola per esagono esterno, 1/4 pollice, Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
 Cad. 1 pz. bussola per poligono interno®, 1/4 pollice, Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
 Cad. 1 pz. bussola per esagono incassato, 1/4 pollice, lunghezza 28 mm, Dim. 3; 4; 5; 6; 8 mm
 Cad. 1 pz. bussola per esagono incassato, 1/4 pollice, lunghezza 100 mm, Dim. 4; 5; 6; 8 mm
 Set singolo 6003 Joker, 19 pz.: Cad. 1 pz. chiavi combinate Joker 6003 n. art. 613800 Dim. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
 1 pz. apribottiglie
 Set di chiavi a L 1, 20 pz.: 1 pz. set di chiavi maschio piegate per esagono incassato con testa sferoidale, 9 pz., esecuzione metrica Dim. 1,5 – 10
 1 pz. set di chiavi maschio piegate per poligono interno Torx® con testa sferoidale, 9 pz. Dim. TX8 – TX40
 1 pz. utensile per magnetizzare n. art. 666451 Dim. 1
 1 pz. flessometro tascabile STABILA (3 m)

Nota:**L'utensile viene consegnato sfuso.****Descrizione tecnica**

Profondità utile cassette	398 mm
Numero dei cassette	7
Larghezza	785 mm
Profondità	518 mm
Larghezza utile cassette	522 mm
Altezza	1020 mm
Denominazione originale prodotto	9700 Carrello per officina Tool Rebel
Portata cassette/ripiani estraibili	25 kg

Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	Carrelli portautensili per officina

Accessori

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 5,5 mm	660300 5,5
Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 4 mm	662200 4
Chiave combinata Apertura 8 mm	613800 8
Chiave combinata Apertura 14 mm	613800 14
Chiave combinata Apertura 13 mm	613800 13
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 7 mm	660300 7
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con lama in tondino di acciaio Dim. dell'impronta a croce 3	668260 3
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform interamente isolati Larghezza delle punte b 3,5 mm	663100 3,5
Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 5,5 mm	662200 5,5
Chiave combinata Apertura 11 mm	613800 11
Chiave combinata Apertura 6 mm	613800 6
Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con lama in tondino di acciaio Dim. dell'impronta a croce 1	668270 1
Chiave combinata Apertura 19 mm	613800 19
Giravite per elettronica per viti con intaglio Kraftform Micro Larghezza delle punte b 2,5 mm	664600 2,5
Chiave combinata Apertura 12 mm	613800 12

Chiave combinata Apertura 17 mm	613800 17
Chiave combinata Apertura 16 mm	613800 16
Portaviti Modello 1	666425 1
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con lama in tondino di acciaio Dim. dell'impronta a croce 1	668260 1
Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Larghezza delle punte b 6,5 mm	662200 6,5
Chiave combinata Apertura 18 mm	613800 18
Portaviti Modello 3	666425 3
Chiave combinata Apertura 15 mm	613800 15
Chiave combinata Apertura 10 mm	613800 10
Chiave combinata Apertura 20 mm	613800 20
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con lama in tondino di acciaio Dim. dell'impronta a croce 2	668260 2
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform interamente isolati Larghezza delle punte b 2,5 mm	663100 2,5
Cricchetto a dentatura fine "Zyklop Speed" reversibile, 1/4 pollice, con testina orientabile e a sbloccaggio rapido	632390
Chiave combinata Apertura 22 mm	613800 22
Chiave combinata Apertura 21 mm	613800 21
Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con lama in tondino di acciaio Dim. dell'impronta a croce 2	668270 2
Chiave combinata Apertura 7 mm	613800 7
Chiave combinata Apertura 24 mm	613800 24