


Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice, Numero degli utensili: 29



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	955161 29
GTIN	4067263103066
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955161: 1 pz.

Bussola esagonale GARANT da 1/4 pollici n. art. 631029 Dim. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: cad. 1 pz.

Bussola HOLEX per viti con intaglio da 1/4 pollice n. art. 631613 Dim. 3,5; 5,5: cad. 1 pz.

Bussola HOLEX per viti con impronta a croce Phillips da 1/4 pollici n. art. 631623 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.

Bussola esagonale GARANT da 1/4 pollici, lunga, n. art. 631729 Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6: cad. 1 pz.

Cricchetto reversibile GARANT 1/4 pollice n. art. 632025 Dim. 1/4: 1 pz.

Prolunga GARANT da 1/4 pollice n. art. 632429 Dim. 50; 100: cad. 1 pz.

Impugnatura GARANT da 1/4 pollice n. art. 632829 Dim. 146: 1 pz.

Impugnatura a T GARANT da 1/4 pollici n. art. 633029 Dim. 116: 1 pz.

Snodo cardanico GARANT da 1/4 pollice n. art. 633529 Dim. 1/4: 1 pz.

Descrizione tecnica

Larghezza	383 mm
Numero degli utensili	29
Profondità	115 mm
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Shadow Board	115 mm
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 955161	952001 955161
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631029 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631029 11
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631029 12
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631029 13
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 14 mm	631029 14
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 3,5 mm	631029 3,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631029 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631029 4,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631029 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631029 5,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631029 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631029 7
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631029 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631029 9
Bussola per viti con intaglio, 1/4 pollice Larghezza lama 3,5 mm	631613 3,5
Bussola per viti con intaglio, 1/4 pollice Larghezza lama 5,5 mm	631613 5,5
Bussola per viti con impronta a croce Phillips, attacco da 1/4 pollice Dimensione dell'impronta a croce 1	631623 1
Bussola per viti con impronta a croce Phillips, attacco da 1/4 pollice Dimensione dell'impronta a croce 2	631623 2

Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 2,5 mm	631729 2,5
Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 3 mm	631729 3
Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 4 mm	631729 4
Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 5 mm	631729 5
Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 6 mm	631729 6
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4	632025 1/4
Prolunga, 1/4 pollice lunghezza complessiva 100 mm	632429 100
Prolunga, 1/4 pollice lunghezza complessiva 50 mm	632429 50
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 146 mm	632829 146
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633029 116
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633529 1/4