




Ganasce universali a cambio rapido, Larghezza ganasce b: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361275 125
GTIN	4250364404082
Classe articolo	34H

Descrizione

Esecuzione:

- Ganasce in acciaio temprato.
- Serraggio di pezzi grezzi e prelavorati (paralleli, rotondi e dalla forma irregolare) anche con fissaggio a compressione e con funzione di staffaggio.

Proprietà:

- Possibilità di utilizzo come ganascia a gradino, ganascia sagomata (tornita per pezzi tondi) e con listello di presa pre-avvitato per il serraggio dei pezzi.
- Possono essere impiegati tutti gli inserti di presa della serie Titan 2 (tranne l'inserto di presa rotondo h5,5).

Per:

TeleSense n. art. 361270.

Accessori speciali:

Maniglione n. art. 361280.

Nota:

Possono essere impiegati tutti gli inserti di presa della serie Titan 2 (tranne l'inserto di presa rotondo h5,5).

Descrizione tecnica

Larghezza ganasce b	125 mm
---------------------	--------

Tipo di prodotto

Ganasce per morsa a vite