

# Yale

## Pompa idraulica manuale HPS, Numero stadi / Volume tanica: 2/4l



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086050 2/4
GTIN	4025092159111
Classe articolo	08Y

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tutti i componenti corrispondono alla **serie standard metrica**, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l'approvvigionamento di ricambi. **100% di compatibilità** con tutti i sistemi idraulici comuni sul mercato a 700 bar.

Pompe manuali a 2 stadi **con corsa rapida** (eccetto Dim. 1/0,7). Il passaggio dal 1° al 2° stadio avviene automaticamente. **Con valvole limitatrici della pressione, regolabili da 0 – 700 bar.** **Struttura in metallo integrale** con valvola di scarico a microregolazione, valvola di sfiato e di riempimento olio, nonché occhiello portante sulla leva manuale.

#### Fornitura:

Incluso riempimento olio, senza manometro.

#### Nota:

**I sistemi chiusi vengono premontati, riempiti e sfiatati in fabbrica.**

Pompa idraulica manuale vedi n. art. 086050, tubo flessibile idraulico n. art. 086081, manometro n. art. 086087.

### Descrizione tecnica

Numero livelli di pressione	2
Volume utile serbatoio	4000 ml
Portata sollevamento con carico (2 <sup>a</sup> velocità)	2 ml
Portata sollevamento senza carico (1 <sup>a</sup> velocità)	11 ml

Peso	13 kg
Tipo di prodotto	Pompa idraulica manuale

---

## Accessori

Set di manometri GYA-63 Campo di visualizzazione 0-1000 bar	086087 0-1000
---	---------------