

## HEDI

### Avvolgicavo in lamiera d'acciaio per F, B, PL e CZ, Modello: 50V



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081107 50V
GTIN	4003644013500
Classe articolo	08B

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell'avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica. Con prese per i **Paesi F, B, PL e CZ**. Per l'utilizzo in ambienti asciutti.

##### Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Grado di protezione IP: IP 20

Potenza nominale srotolato: 3500 (16 A) W

Classe del cavo: H05VV-F

Struttura del cavo: 3G1,5

Materiale del cavo: PVC

Lunghezza cavo: 50 m

Numero di prese: 4

#### Descrizione tecnica

Struttura del cavo	3G1,5
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Tensione di rete	250 V
Classe del cavo	H05VV-F
Materiale del cavo	PVC
Lunghezza cavo	50 m
Grado di protezione IP	IP 20
Numero di prese	4
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Alimentazione	Alimentazione di rete
Sistema diagnostico disponibile	no
Tipo di prodotto	Avvolgicavo